

BISICO: Schnellaushärtendes Registriermaterial

Mit einer Endhärte von circa 90 Shore A ist das Silikonmaterial BISICO Regidur i nicht nur zur Registrierung voll- oder teilbezahnter Kiefer geeignet, sondern auch für Bissregistrierungen und Verschlüsselungen in der Totalprothetik. Durch seine hohe Endhärte ist BISICO Regidur i frei von Federwirkung und trotzdem so elastisch, dass das Bruchrisiko nahezu vollständig eliminiert ist. Die Endhärte ist so eingestellt, dass das Regis-

trat problemlos mit einem Messer getrimmt werden kann, die Nachbearbeitung kann aber auch mit rotierenden Instrumenten erfolgen.

Die Registrierung mit BISICO Regidur i ist besonders zeitsparend. Das Material wird direkt aus der Kartusche im Mund appliziert und kann bereits nach 45 Sekunden entnommen werden. Der Patient wird dadurch nur minimal belastet.



Weitere Informationen:
BISICO GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 3
33611 Bielefeld
Telefon: 08104 889690
info@bisico.de
www.bisico.de

Dentsply Friadent: Gute Lichtverhältnisse

Die neuen FRIOS Handstücke SI-11 LED G und Winkelstücke WI-75 LED G sind mit einer LED-Leuchte versehen, die nicht nur die Mundhöhle tageslichtähnlich ausleuchtet, sondern durch einen selbstständigen Generator auch auf eine separate Stromversorgung verzichtet. Die LEDs an den neuen Hand- und Winkelstücken leuchten die Mundhöhle mit einer optimalen Lichtqualität und -stärke aus und schaffen so die Voraussetzung für einen reibungslosen Behandlungsablauf. Die Lichtstärke von 5000 bis 31000 Lux entspricht Tageslichtqualität. Diese für das menschliche Auge idealen Lichtverhältnisse erlauben ein stärkeres Kontrastsehen, unterstützen so die natürliche Sehkraft des Behandlers und ermüden das Auge nicht unnötig.

Auch kleinste Strukturen sind ohne Anstrengung klar sichtbar.

In der täglichen Arbeit profitiert der Behandler nicht nur von den Leuchteigenschaften der LED-Leuchten, sondern auch von der unkomplizierten Handhabung der Hand- und Winkelstücke. Bei einer längeren Lebensdauer als herkömmliche Halogenleuchten sind die LEDs sehr widerstandsfähig. Sie sind erschütterungsresistente und robuste Lichtquellen, die sich kaum erwärmen und keine schädlichen IR- und UVA-Strahlen absondern. Sie können bis zu einer Temperatur von 135 Grad Celsius sterilisiert werden und sind thermodesinfizierbar. Die FRIOS Handstücke SI-11 LED G und Winkelstücke WI-75 LED G sind mit allen Motoren mit ISO-Kupplung (DIN 13940) kompatibel.



Weitere Informationen:
Dentsply Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Telefon: 0621 4302-000
info@friadent.de
www.friadent.de

Zimmer Dental: Wirkungsvoller Wundverschluss

Der HemCon® Dentalverband ist ein innovatives Wundverbandmaterial, das eine von HemCon Medical Technologies Inc. entwickelte Technologie zum wirkungsvollen Wundverschluss und zur Minimierung von Schmerzen bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen nutzt und dadurch für gute Erfahrungen von Zahnärzten und Patienten sorgt. Der bei Kontakt mit Blut gut haftende HemCon Dentalverband verschließt und schützt die Wunde sofort und lindert dabei gleichzeitig den Schmerz. Der sichere, sterile und einfach anzuwendende Verband macht herkömmliche

Nähte bei einer Reihe gängiger zahnärztlicher Anwendungen – einschließlich Zahnextraktionen, Entnahmestellen für Weichgewebetransplantate, Biopsien, Schädel-Gesichts-Trauma und chirurgischen Aufklappungsverfahren – durch rasche Stabilisierung des Blutkoagels und allmähliche Auflösung überflüssig. Der HemCon Dentalverband besteht aus Chitosan, einem biokompatiblen Polysaccharid aus dem Außenskelett arktischer Garnelen. Außerdem enthält das Produkt keine menschlichen oder tierischen Gerinnungsfaktoren.



Weitere Informationen:
Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Straße 23
79106 Freiburg
Telefon: 0761 15647-0
info@zimmerdental.de
www.zimmerdental.de