



„Stripping“ leicht gemacht

Das neue *KaVo-Winkelstück O-drive OD 30* mit einer Untersetzung von 7,4:1, erleichtert die approximale Schmelzreduktion (ASR) – auch „Stripping“ genannt. Der Multiple-Spline-Schaft des Winkelstücks ist ideal für die oszillierenden Schwingungen von 30°. Durch das geringe Spiel der Segmentscheiben werden eine perfekte Kontrolle und ein sicherer Halt im Winkelstück ermöglicht. Weichgewebeverletzungen lassen sich durch die oszillierende Bewegung vermeiden. Der Zahn wird in einem Vorgang reduziert, ohne Stufenbildung und ohne Verkanten. Die approximale Schmelzreduktion mit *KaVo O-drive OD 30* erfolgt wesentlich schneller als das manuelle Stripping.

Gebr. Brasseler/Komet haben für das *KaVo-Winkelstück O-drive OD 30* die neuen oszillierenden 60°-Segmentscheiben entwickelt – sie machen die approximale Schmelzreduktion besonders sicher und effizient. Da der

Radius lediglich 1,4 Zentimeter beträgt, können die Scheiben bei engsten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Der Schwenkwinkel von nur 30° macht einen Scheibenschutz überflüssig und ermöglicht dem Zahnarzt zusammen mit dem patentierten, durchsichtigen Wabendesign einen freien Blick auf den Behandlungsbereich. Die Scheibe gibt es in zwei Stärken: in normaler Körnung für den höheren Abtrag und in feiner Körnung zur Finitur.

Quelle: KaVo Dental GmbH



Das neue KaVo Winkelstück O-drive OD 30

Quelle: GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG



Detail: Die oszillierende Segment-scheibe von BRASSELER/KOMET für schwer erreichbare Areale

Nach Angaben von:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Telefon: (073 51) 56-0
Fax: (073 51) 56 14 88
E-Mail: info@kavo.de
Internet: www.kavo.de

Nach Angaben von:
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: (0 52 61) 7 01-0
Fax: (0 52 61) 7 01-2 89
E-Mail: info@brasseler.de
Internet: www.kometdental.de

Jetzt zum Testen in der Praxis: Gutta Flow® in der Spezialkapsel

Die Fixkombination *GuttaFlow®* von *Coltène/Whaledent* besteht aus Guttapercha-Pulver, einem Sealer auf Silikonbasis und Nanosilber für zusätzlichen Schutz vor Reinfektionen. Eine Spezialkapsel zum Einmalgebrauch garantiert eine exakte Dosierung und vermeidet

Kontaminierungen. *GuttaFlow®* ist die erste, fließfähige Guttapercha, die nicht schrumpft. Die Fließeigenschaften ermöglichen eine optimale Verteilung im Wurzelkanal sowie das Abfüllen von lateralen Kanälen und Isthmen. *GuttaFlow®* kann während eines Retreatments problemlos entfernt werden.

Das *GuttaFlow®-Introkit* ist im Dentalfachhandel erhältlich und enthält 20 Kapseln *GuttaFlow®*, 20 Canal Tips, einen Dispenser und zwei Packungen Guttapercha-Spitzen. Jetzt besteht die Möglichkeit, *GuttaFlow®* in der Praxis zu testen, nähere Informationen unter *Coltène/Whaledent*, Telefon: (07345) 805-570.

Nach Angaben von:
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Telefon: (07345) 805-0
Fax: (07345) 805-201
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
Internet: www.coltenewhaledent.de



GuttaFlow® in der Spezialkapsel zum Einmalgebrauch lässt sich exakt dosieren.

Quelle: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Zahnpasta mit neuen Geschmacksrichtungen

Die neuen *blend-a-med naturfrisch Zahncremes* mit aktivem Fluorid (enthält 1.450 ppm Natriumfluorid) vereinen den bewährten *blend-a-med*-Schutz mit einer Auswahl von drei Geschmacksrichtungen für ein sinnliches Zahnputzerlebnis. Die Zahncremes sind in drei Varianten erhältlich: *Eucalyptus* mit Kamille & Salbei, *Meereskraft* mit Mineralien, *Citrus-Frische* mit Zitronen-Extrakten.



Die neue Zahncreme-Serie *blend-a-med naturfrisch*

Foto: blend-a-med Forschung

Informationen über den farbenfrohen Blickfang für den Praxis-Shop sowie den Einkaufspreis sind über die Hotline der *blend-a-med* Forschung, Telefon: (0 81 05) 12 22 22, erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis für die 75 ml-Tube beträgt 99 Cent.

Nach Angaben von:
intervox – Agentur für Pressearbeit
Widenmayerstraße 12
80538 München
Telefon: (0 89) 29 25 34
Fax: (0 89) 29 25 38
Email: intervox@voxxpress.de



Sichere Nadelentsorgung

Das Risiko einer Nadelstichverletzung – einer der Hauptursachen für Verletzungen in der Zahnarztpraxis – und das damit verbundene

Quelle: Hager & Werken GmbH & Co. KG



Das Miramatic-Set von Hager und Werken

hohe Risiko, sich mit Hepatitis B, C oder HIV oder auch anderen Infektionskrankheiten zu infizieren, lässt sich auf einfache Weise vermeiden: Durch eine Ausstattung mit einer Sicherheitsspritze und einem damit kompatiblen Entsorgungsbehälter, wie z. B.

dem *Sicherheitsspritzensystem Miramatic* von *Hager & Werken*, Duisburg. Das System wurde auf die *Miraject-Kanüle* abgestimmt. Diese Nadel wird nicht mehr aufgeschraubt, sondern einfach aufgesteckt und kann mit nur *einer* Hand gefahrlos in einen Spezialbehälter entsorgt werden.

Nach Angaben von:

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 100654
47006 Duisburg
Telefon: (02 03) 9 92 69-0
Fax: (02 03) 29 92 83
E-Mail: p.ahrendt@hagerwerken.de
Internet: www.hagerwerken.de

Der neue pluradent Qualitätsmarken-Katalog ist da!

Höchste Qualität in einem optimalen Preis-/Leistungs-Verhältnis – diesem Anspruch müssen Produkte gerecht werden, um im Qualitätsmarken-Katalog von *pluradent* aufgenommen zu werden. Über 400 Artikel haben dies geschafft.

Quelle: pluradent



Produkte aus dem neuen Qualitätsmarken-Katalog

Im druckfrischen Katalog sind Praxisartikel von „A“ wie Abdrucklöffel bis „Z“ wie Zylinderampullen-spritze und Laborartikel von „A“ wie Alabastergips bis „Z“ wie Ziegenhaar-Polierbürste als umfassendes Sortiment des Praxis- und Laborbedarfs zusammen gefasst und

haben so ihren festen Platz im Vollsortiment von Deutschlands führendem Dentalhandelshaus.

Ein klares Raster sowie eindeutige Aufteilungen und Rubriken erleichtern das schnelle Finden von einzelnen Produkten. So ist der Katalog zum einen nach Praxis und Labor strukturiert, zum anderen aber auch nach

Warengruppen wie „Abformung“, „Desinfektion/Reinigung/Sterilisation“, „Instrumentarium“, „Röntgen“ und vielen weiteren Kapiteln sortiert.

Integrierte Bestell- und Faxformulare zur einfachen Kommunikation runden den neuen 80 Seiten starken Katalog ab und machen ihn zu einem Standardwerk, das in jeder Praxis und in jedem Labor zu finden sein sollte, um die tägliche Arbeit zu unterstützen und zu erleichtern.

Der neue Qualitätsmarken-Katalog ist kostenlos über jeden pluradent-Fachberater zu beziehen oder direkt bei Pluradent AG & Co KG, Kaiserleistraße 3, 63067 Offenbach, E-Mail: offenbach@pluradent.de.

Nach Angaben von:

first art Werbeagentur GmbH
Georg-Philipp-Gail-Straße 8
35394 Gießen
Telefon: (0641) 979 77 00
Fax: (0641) 979 77 10
Internet: www.first-art.de

Noch schnelleres Aushärten mit neuartiger Halogen-Polymerisationslampe

Die Halogen-Polymerisationslampe *Swiss Master Light* von *EMS* leuchtet mit einer Lichtintensität von 3.000 mW/cm² etwa dreimal intensiver als herkömmliche Halogenlampen. Das Aushärten einer 2 mm starken Komposit-Schicht dauert maximal 4 Sekunden, selbst unter Keramik-Restorationen sind Adhäsive in kürzester Zeit auspolymerisiert. Durch das Wellenlängenspektrum von 400 bis 510 Nanometer können alle erhältlichen lichtaktivierten Komposite oder auch Bleaching-Gele auspolymerisiert werden.



Quelle: EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH

Swiss Master Light mit extra großem Lichtleiter

Die kürzlich aktualisierte Software ermöglicht eine stabilere Betriebssicherheit und einen vereinfachten Kalibrierprozess.

Nach Angaben von:

EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Telefon: (0 89) 42 71 61-0
Fax: (0 89) 42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
Internet: www.ems-dent.de